


Adaptador de proceso Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: abertura para fugas



EC 1935/2004



Campo de aplicación

Versión	con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar]	100

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	156,5
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 junta cónica
Conexión de proceso	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Estanqueidad	Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Accesorios

Componentes incluidos	Junta tórica: 26 x 3, EPDM, en conformidad con la FDA, E30438 Junta tórica: 26 x 3, FKM, en conformidad con la FDA, E30437
-----------------------	---

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------