


Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Campo de aplicación

Resistencia a la presión	[bar]	40
--------------------------	-------	----

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso	[g]	283,5
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4	
Conexión de sensores	G 1 junta cónica	
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------