




Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 FCM FDA

Campo de aplicación	
Resistencia a la presión [bar]	25
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	230
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Estanqueidad	metal sobre metal
Clase aséptica según DIN 11866	H4
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.