


# E33731



## Adaptador de proceso para racor para tubos SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 Chafán de estanqueidad

EC 1935/2004 FCM FDA

### Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g] 139,5

Materiales en contacto con el fluido 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4

Conexión de sensores G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario

Conexión de proceso racor para tubos SMS DN40 (1,5")

Estanqueidad metal sobre metal

Clase aséptica según DIN 11866 H4

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.