


Adaptador de proceso para racor para tubos SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 FCM 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 267

Materiales en contacto con el fluido 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4

Conexión de sensores G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario

Conexión de proceso racor para tubos SMS DN50 (2")

Estanqueidad metal sobre metal

Clase aséptica según DIN 11866 H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.