




Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Resistencia a la presión	[bar]	40
--------------------------	-------	----

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Directiva sobre equipos a presión EAC	El adaptador está destinado a la utilización en equipos, máquinas e instalaciones que no pertenecen a las categorías de la norma técnica TR CU 032/2013.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 3/4
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------