




Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

El artículo alternativo requiere el uso de un nuevo sensor con rosca macho Aseptoflex Vario



- 1 Rosca Aseptoflex
2 Junta de estanqueidad Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	581
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	Aseptoflex
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN65 (2,5") DIN 11851
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.