




Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1

Rosca Aseptoflex

2

Junta de estanqueidad Aseptoflex

Campo de aplicación

Resistencia a la presión	[bar]	25
--------------------------	-------	----

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	Aseptoflex
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN80 DIN 11851
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------