E33021

Adaptador de proceso Varivent

ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E33721

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

El artículo alternativo requiere el uso de un nuevo sensor con rosca macho Aseptoflex Vario



1 Rosca Aseptoflex
2 Junta de estanqueidad Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	25
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión		La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad		Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos		
Peso	[g]	241,8
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		Aseptoflex
Conexión de proceso		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866		H4
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.