




Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E33302
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

El artículo alternativo requiere el uso de un nuevo sensor con rosca macho Aseptoflex Vario



1 Rosca Aseptoflex

EC 1935/2004

Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	25
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.	
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	224,5
Materiales	inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: EPDM	
Conexión de sensores	Aseptoflex	
Conexión de proceso	Racor para tubos DN40 DIN 11864-1-A-BS	
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4	
Clase aséptica según DIN 11866	H4	

E33102



Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Notas

Cantidad por pack

1 unid.