




## Adaptador de proceso Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 Rosca Aseptoflex
- 2 Junta de estanqueidad Aseptoflex

EC 1935/2004

### Campo de aplicación

Instalación	para tubos ISO (serie B)
Resistencia a la presión [bar]	25

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g]	259
Tipo de montaje	para tubos ISO (serie B)
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	Aseptoflex
Conexión de proceso	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------