




Racor en T

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar]

25

Nota sobre la resistencia a la presión

para la conexión sensor-adaptador

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión

La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad

Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]

305,5

Materiales en contacto con el fluido

inox (1.4404 / 316L) ; acabado : Ra<0,8 / Rz 4

Conexión de sensores

G 1 Aseptoflex Vario

Conexión de proceso

Adaptador para soldadura Ø 29 mm

Estanqueidad

Anillo sellante

Accesorios

Componentes incluidos

Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054

Accesorios (opcionales)

Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123

Notas

Cantidad por pack

1 unid.