


Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40



- 1 Aseptoflex Vario
2 abertura para fugas
3 Chaflán de estanqueidad



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Campo de aplicación

Versión	con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar]	25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	202
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Racor para tubos DN40 DIN 11864-1-A-BS
Estanqueidad	Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Accesorios

Componentes incluidos	Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123
	junta de estanqueidad: 1, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124

E33302



Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Notas

Cantidad por pack

1 unid.