




Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52



- 1 Junta tórica 30 x 2, FKM
- 2 Junta tórica 36 x 3, EPDM

Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	16
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.	
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	378
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4	
Conexión de sensores	G 1 Aseptoflex Vario	
Conexión de proceso	Adaptador de proceso universal Rd 52	
Estanqueidad	Anillo sellante	

E33341



Adaptador de proceso universal

ADAPT UNI RD52

Clase aséptica según DIN 11866	H4
Accesorios	
Componentes incluidos	Junta tórica: 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
	Junta tórica: 30 x 2, FKM
	Junta tórica: 36 x 3, EPDM, en conformidad con la FDA
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123
	junta de estanqueidad, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.