




Vainas termométricas para sondas de temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Rosca Aseptoflex



Campo de aplicación	
Versión	para sensores de temperatura Ø 10 mm
Aplicación	Aplicaciones asépticas
Medios recomendados	Fluidos viscosos o pulverulentos
Resistencia a la presión [bar]	25
Rango de configuración / medición	
Longitud de varilla L [mm]	45
Datos mecánicos	
Peso [g]	173,5
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 Ø 10 mm
Conexión de proceso	Aseptoflex
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,6 / -
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.