


# E34010



## Vainas termométricas para sondas de temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Rosca Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested



### Campo de aplicación

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Versión                        | para sensores de temperatura Ø 10 mm |
| Resistencia a la presión [bar] | 25                                   |

### Rango de configuración / medición

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Longitud de varilla L [mm] | 95 |
|----------------------------|----|

### Datos mecánicos

|  |                      |
|--|----------------------|
| Peso [g]   | 194                  |
| Materiales   | inox (1.4404 / 316L) |
| Conexión de sensores                                       | G 1/2 Ø 10 mm        |
| Conexión de proceso  | Aseptoflex           |
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | < 0,6 / -            |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|