




Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL D10/G1/2/L=300



Campo de aplicación		
Versión		para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistencia a la presión	[bar]	16
Rango de configuración / medición		
Longitud de varilla L	[mm]	282
Datos mecánicos		
Peso	[g]	198
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		G 1/2 Ø 10 mm
Conexión de proceso		G 1/2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.