




## Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



### Campo de aplicación

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Versión                        | para sensores de temperatura EL = 150 mm |
| Resistencia a la presión [bar] | 300                                      |

### Datos mecánicos

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Peso [g]                                                   | 184,7                            |
| Materiales                                                 | inox (1.4404 / 316L)             |
| Conexión de sensores                                       | G 1/2 junta cónica Ø 6 mm        |
| Conexión de proceso                                        | Adaptador para soldadura Ø 34 mm |
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | ≤ 0,6 / -                        |
| Longitud de instalación EL [mm]                            | 149                              |
| Longitud de taladro BL [mm]                                | 187                              |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|