


Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified

Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura EL = 150 mm
Resistencia a la presión [bar]	25

Datos mecánicos

Peso	[g]	353
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		≤ 0,6 / -
Longitud de instalación EL	[mm]	115
Longitud de taladro BL	[mm]	152,4

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------