


Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura EL = 350 mm
Resistencia a la presión [bar]	25

Datos mecánicos

Peso [g]	653
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	≤ 0,6 / -
Longitud de instalación EL [mm]	267
Longitud de taladro BL [mm]	304,8

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------