




Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



Campo de aplicación		
Versión		para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistencia a la presión	[bar]	400
Precisión / diferencias		
Velocidad de caudal máxima permitida	[m/s]	45
Datos mecánicos		
Peso	[g]	180,5
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso		1/2" NPT
Longitud de instalación EL	[mm]	74
Longitud de taladro BL	[mm]	101,6
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.