


Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistencia a la presión [bar]	400

Precisión / diferencias

Velocidad de caudal máxima permitida [m/s]	12
--	----

Datos mecánicos

Peso [g]	354,6
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso	1/2" NPT
Longitud de instalación EL [mm]	201
Longitud de taladro BL [mm]	228,6

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------