


Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistencia a la presión [bar]	25

Datos mecánicos

Peso [g]	70
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 3/8 Roscado interno Ø 3 mm
Conexión de proceso	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,4 / -
Longitud de instalación EL [mm]	38
Longitud de taladro BL [mm]	83

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------