


Vainas termométricas para sondas de temperatura

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistencia a la presión [bar]	25

Datos mecánicos

Peso [g]	108,4
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 3/8 Roscado interno Ø 3 mm
Conexión de proceso	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,4 / -
Longitud de instalación EL [mm]	50
Longitud de taladro BL [mm]	83

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------