
E40434

Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT



Campo de aplicación		
Aplicación		para aplicaciones industriales
Instalación		mediante racor de rosca G1/8 macho, montaje en cualquier posición; (SA5)
Temperatura del fluido	[°C]	0...80
Resistencia a la presión	[bar]	100
Rango de configuración / medición		
Intervalo de velocidad	[ml/min]	2...150
Datos mecánicos		
Peso	[g]	212,7
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores		M12 x 1
Conexión de proceso		G 1/8
Accesorios		
Componentes incluidos		Juntas: 1, U-seal
Accesorios (opcionales)		Adaptador: ≤ 30 bar, E40101
		Adaptador: ≤ 300 bar, E40236
Notas		
Notas		solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack		1 unid.