




Conector hembra a cablear

SDOGH050PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11511

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 46
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E40041



Conector hembra a cablear


SDOGH050PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

