E40059

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050MSS0002E05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC070

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E40059

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050MSS0002E05

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco