




Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT SI TI

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Versión	para sensores de caudal y detectores de circulación de fluidos \$mit_Adapter_singular
Instalación	mediante racor de rosca G1/8 macho, montaje en cualquier posición
Temperatura del fluido [°C]	0...80; (Gradiente de temperatura: 1 K/min)
Resistencia a la presión [bar]	30

Rango de configuración / medición

Intervalo de velocidad [ml/min]	2...100
---------------------------------	---------

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	92,8
Dimensiones [mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca	M12 x 1
Materiales	3.7235 (titanio)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------