




Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Campo de aplicación

Versión	para sensores de caudal SID, SF5
Intervalo de velocidad [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); ajuste de fábrica con agua)
Aplicación	para aplicaciones industriales
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar]	300

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	1514
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	M18 x 1,5
Conexión de proceso	G 1/4

Accesorios

Componentes incluidos	Adaptador: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Juntas: 1, U-seal
-----------------------	---

Notas

Notas	solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack	1 unid.