




Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Campo de aplicación

Versión		para sensores de caudal SID, SF5
Intervalo de velocidad	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); ajuste de fábrica con agua)
Aplicación		para aplicaciones industriales
Fluidos		fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...60
Resistencia a la presión	[bar]	6

Datos mecánicos

Peso	[g]	404,5
Materiales		PVC
Conexión de sensores		M18 x 1,5
Conexión de proceso		G 1/4

Accesorios

Componentes incluidos	Adaptador: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	Juntas: 1, U-seal

Notas

Notas	solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack	1 unid.