


## Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON PS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Versión	para sensores de caudal SC con salida pnp
---------	---

## Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	15
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC; (según SELV/PELV)

## Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 40
---------------------	-------

## Datos mecánicos

Peso	[g]	233
Materiales		inox (1.4305 / 303); PA; PMMA

## Notas

Notas	Artículo descatalogado
Cantidad por pack	1 unid.

# E40211




## Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON PS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,9 m, PUR

### Conexión



n.c. =

no utilizado

Colores de los hilos :

BN =

marrón

BU =

azul