


Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON OR

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Versión	para sensores de caudal SC con salida relé como normalmente abierto
Datos eléctricos	
Frecuencia AC	[Hz] 47...63
Tolerancia de tensión de alimentación	[%] 15
Tensión de alimentación	[V] < 24 AC/DC; (según SELV/PELV)
Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 40
Datos mecánicos	
Peso	[g] 225,5
Materiales	inox (1.4305 / 303); PA; PMMA
Notas	
Notas	Artículo descatalogado
Cantidad por pack	1 unid.

E40212




Botón teach para sensores de caudal

SC TEACH BUTTON OR

Conexión eléctrica

Cable: 0,9 m, PUR

Conexión



BN =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
azul