




Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	8
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...110
Datos mecánicos		
Peso	[g]	27,6
Dimensiones	[mm]	G 3/4 / L = 50
Nombre de la rosca		G 3/4
Materiales		Adaptador: PVDF
Par de apriete	[Nm]	5
Conexión de sensores		conexión de rosca M18 x 1 Roscado interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.