


E43904



Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING CAP G1",POM



Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 8

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Datos mecánicos

Peso [g] 40

Dimensiones [mm] G 1 / L = 50

Nombre de la rosca G 1

Materiales Adaptador: POM

Par de apriete [Nm] 5

Conexión de sensores conexión de rosca M18 x 1 Roscado interno

Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack 1 unid.