


Brida plana para sensores de nivel

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 Juntas

Campo de aplicación

Versión	para sensores capacitivos de nivel LK, LI, LT, LL
Instalación	según DIN 24557
Resistencia a la presión [bar]	0,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...80
----------------------	------	--------

Datos mecánicos

Peso	[g]	183
Tipo de montaje		según DIN 24557
Materiales		aluminio anodizado; Tuerca: Acero inoxidable; Casquillo distanciador: latón; anillo de fijación: FKM; Junta de estanqueidad: NBR
Par de apriete	[Nm]	6...9
Conexión de sensores		Adaptador para varilla a presión Ø 16 mm
Conexión de proceso		collarín

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------