


E43230



Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 Anillo sellante

CRN

Campo de aplicación		
Versión	para sensores de nivel LR	
Temperatura del fluido	[°C]	-20...200
Resistencia a la presión	[bar]	16
Resistencia al vacío	[mbar]	-1000
PTMA en aplicaciones según el NRC	[bar]	16
Datos mecánicos		
Peso	[g]	135
Materiales	Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; Brida de fijación: inox (1.4310 / 301L)	
Conexión de sensores	conexión de rosca G 3/4 Roscado interno	
Conexión de proceso	conexión de rosca G 3/4 rosca exterior	
Longitud L	[mm]	150
Accesorios		
Componentes incluidos	Juntas: 1	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	