


# E43304



## Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25



EC 1935/2004 FCM 

### Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g]	219,5
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN25 (1") DIN 11851
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.