




Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 Abrazadera de fijación para la pieza de centrado

Campo de aplicación

Versión	Versión sin taladros, para sensores de nivel, LR	
Temperatura del fluido [°C]	-40...200	
Resistencia a la presión [bar]	16	
Resistencia al vacío [mbar]	-1000	

Datos mecánicos

Peso [g]	289	
Materiales	Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L)	
Conexión de sensores	conexión de rosca G 3/4 Roscado interno	
Conexión de proceso	conexión de rosca G 3/4 rosca exterior	
Longitud L [mm]	450	

Accesorios

Componentes incluidos	Junta de estanqueidad: 1	
-----------------------	--------------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.	
-------------------	---------	--