


# E43336



## Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 abrazadera de fijación para la pieza de centrado

### Campo de aplicación

Versión		para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido	[°C]	-40...200
Resistencia a la presión	[bar]	16
Resistencia al vacío	[mbar]	-1000

### Datos mecánicos

Peso	[g]	475
Materiales		Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra
Conexión de sensores		conexión de rosca G 3/4 Roscado interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Longitud L	[mm]	800

### Accesorios

Componentes incluidos		Junta de estanqueidad: 1
Accesorios (opcionales)		Pieza de centrado para tubos coaxiales: 1, E43222

### Notas

Notas		En caso de utilización bajo condiciones DNV GL, es necesario montar una pieza de centrado adicional
Cantidad por pack		1 unid.