




Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 Abrazadera de fijación para la pieza de centrado

CRN

| Campo de aplicación                     |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                                 | para sensores de nivel, LR205x, LRx020                                                                                                                                      |
| Temperatura del fluido [°C]             | -40...200                                                                                                                                                                   |
| Resistencia a la presión [bar]          | 16                                                                                                                                                                          |
| Resistencia al vacío [mbar]             | -1000                                                                                                                                                                       |
| PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 16                                                                                                                                                                          |
| Datos mecánicos                         |                                                                                                                                                                             |
| Peso [g]                                | 1085                                                                                                                                                                        |
| Materiales                              | Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra |
| Conexión de sensores                    | conexión de rosca G 3/4 Roscado interno                                                                                                                                     |
| Conexión de proceso                     | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior                                                                                                                                      |
| Longitud L [mm]                         | 2000                                                                                                                                                                        |
| Accesorios                              |                                                                                                                                                                             |
| Componentes incluidos                   | Junta de estanqueidad: 1                                                                                                                                                    |
| Accesorios (opcionales)                 | Pieza de centrado para tubos coaxiales: 1, E43222                                                                                                                           |
| Notas                                   |                                                                                                                                                                             |
| Notas                                   | En caso de utilización bajo condiciones DNV GL, es necesario montar una pieza de centrado adicional                                                                         |
| Cantidad por pack                       | 1 unid.                                                                                                                                                                     |