E43377

Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Campo de aplicación		
Versión		para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido	[°C]	-40...200
Resistencia a la presión	[bar]	16
Resistencia al vacío	[mbar]	-1000
PTMA en aplicaciones según el NRC	[bar]	16
Datos mecánicos		
Peso	[g]	188,5
Materiales		Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra
Conexión de sensores		conexión de rosca G 3/4 Roscado interno
Conexión de proceso		conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Longitud L	[mm]	240
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.