




Conector hembra a cablear

SDOGK120MKRFKSG



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	43
Dimensiones	[mm]	28 x 28 x 52
Materiales		latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro
Material del cuerpo		latón / PA 6.6, Revestido de plástico
Material de la tuerca de unión		latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico
Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



E60122



Conector hembra a cablear

SDOGK120MKRFKSG

Conexión

