





Conector macho a cablear

SSTGK120MKRFKSG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	44,8
Dimensiones	[mm]	28 x 28 x 52
Materiales		latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro
Material del cuerpo		latón / PA 6.6, Revestido de plástico
Material de la tuerca de unión		latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Soldadura: ...1 mm²		
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico
Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



E60123



Conector macho a cablear

SSTGK120MKRFKSG

Conexión

