


# E60133



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MKR0007B12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Datos eléctricos               |      |                                                              |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Tensión de alimentación        | [V]  | 4,5...30 DC                                                  |
| Condiciones ambientales        |      |                                                              |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -25...80                                                     |
| Grado de protección            |      | IP 67                                                        |
| Datos mecánicos                |      |                                                              |
| Peso                           | [g]  | 685,8                                                        |
| Dimensiones                    | [mm] | 28 x 28 x 52                                                 |
| Materiales                     |      | latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro                    |
| Material del cuerpo            |      | latón / PA 6.6, Revestido de plástico                        |
| Material de la tuerca de unión |      | latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico |
| Notas                          |      |                                                              |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.                                                      |



Cable de conexión con conector hembra


ADOGK120MKR0007B12

Conexión eléctrica

Cable: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico  
Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



Conexión

|    |       |
|----|-------|
| 1  | PK    |
| 2  | BU    |
| 3  | RD    |
| 4  | BK    |
| 5  | BN    |
| 6  | GN    |
| 7  | VT    |
| 8  | GY    |
| 9  | n.c.  |
| 10 | WH/GN |
| 11 | WH    |
| 12 | BN/GN |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GN = | verde                  |
| GY = | gris                   |
| PK = | rosa                   |
| RD = | rojo                   |
| VT = | violeta                |
| WH = | blanco                 |