


E60136



Conector hembra a cablear

SDOGK120MKRFBKSG



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	79
------	-----	----

Dimensiones	[mm]	25 x 25 x 45
-------------	------	--------------

Materiales		latón niquelado
------------	--	-----------------

Material del cuerpo		latón, niquelado
---------------------	--	------------------

Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
--------------------------------	--	------------------

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm²; funda del cable: Ø 4,5...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E60136



Conector hembra a cablear

SDOGK120MKRFKSG

Conexión

