


# E60141



## Conector macho a cablear

SSTGK120--LFKSG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 4,5...30 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 53,2

Dimensiones [mm] 26 x 26 x 53

Materiales latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro

Material del cuerpo latón / PA 6.6, Revestido de plástico

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Soldadura: ...1 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico



# E60141



## Conector macho a cablear

SSTGK120--LFKSG

### Conexión

