


E60146



Conector hembra a cablear

SDOGK210MKRFKSG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	68,8
Dimensiones	[mm]	28 x 28 x 52
Materiales		latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro
Material del cuerpo		latón / PA 6.6, Revestido de plástico
Material de la tuerca de unión		latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E60146



Conector hembra a cablear


SDOGK210MKRFKSG

Conexión eléctrica

Conexión soldada/de engaste: ...0,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico
Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



Conexión

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____