


E60174



Conector hembra a cablear

SDOGJ120MSLFBPG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	55,3
Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 60
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E60174



Conector hembra a cablear


SDOGJ120MSLFBPG

Conexión eléctrica

Soldadura: ...0,25 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M18, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

