




Cable de conexión con conector hembra

ADOGK170MSL0020B17

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2000
Dimensiones	[mm]	28 x 28 x 52
Materiales		latón Revestido de plástico; PA 6.6 negro
Material del cuerpo		latón / PA 6.6, Revestido de plástico
Material de la tuerca de unión		latón, Revestido de plástico / PA 6.6, Revestido de plástico
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK170MSL0020B17


Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: latón, Revestido de plástico

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: latón / PA 6.6, Revestido de plástico; bloqueo: PA 6.6, Revestido de plástico



Conexión

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo
screen =	pantalla