




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL




Campo de aplicación		
Versión	AS-i	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Salidas		
Corriente máxima total de las salidas	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Grado de protección	IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	47
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM	
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica:, E70390	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Conexión eléctrica



Conexión

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; Par de apriete: ...0,8 Nm